


# DIZAJNOVÉ PREKLENUTIE DILATÁCIÍ

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DILATÁCIÍ, JEDNOTNÉHO VZHLÁDU  
A ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU O 8 DB



# FLEXIBILITA SYSTÉMU A JEDNOTNÝ VZHLAD



## Klasické riešenie dilatácie



Dilatačná škára musí prechádzať až do pochôdznej vrstvy a musí byť vyplnená pružným tmelom!

## PCI riešenie dilatácie



Najbližšia škára k dilatácii je vyplnená pružným tmelom. Veľkosť dlažby nie je obmedzená!

Moderné velkoformátové dlažby sú ideálne na veľké plochy a do moderných interiérov. Nechceným efektom používania dlažieb je vyššia miera kročajového hluku a problém dilatácií, ktoré musia byť navrhnuté v závislosti od geometrie a veľkosti miestnosti a ktoré je nutné priznať aj na dlažbe.

Vznikol tak problém, ako navrhnuť pokladanie tak, aby nevzhľadné dilatácie na ploche boli čo najmenej rušivé a aby bol systém škár maximálne esteticky „čistý“ a pravidelný.

Spoločnosť PCI ponúka pokrokové riešenie inteligentného systému „jednotného vzhľadu“, ktorý umožňuje pokladať dlažbu bez ohľadu na dilatačné škáry v podklade a súčasne znížuje mieru kročajového hluku.

- 1** Penetrácia  
**PCI GISOGRUND 404**

na stenu i podlahu

- 3** Izolačný a oddelovací pás  
**PCI PECILASTIC U**

pod keramickú dlažbu, mozaiky a prírodný kameň

- 6** Pružný silikónový tmel  
**PCI SILCOFUG E**

do interiéru aj exteriéru

- 2** Vysokoflexibilné lepidlo  
**PCI FLEXMÖRTEL S2**

v triede C2TE S2, na všetky keramické dlažby

- 5** Unikátna škárovacia hmota  
**PCI NANOFUG PREMIUM**

ideálna pre velkoformátové keramické dlažby

- 7** Silikátová živica  
**PCI APOGEL SH**

na vyplňovanie trhlín v podklade

- Klzné trňe**  
**PCI APOGEL DÜBEL**

na pohyblivé spojenie dilatovaných podkladov

## POSTUP PRÁC



PCI Apogel SH a PCI Apogel Dübel sú ideálnou kombináciou na spojenie dilatácií plávajúcich poterov. Aplikáciou dokážu zabrániť vertikálnemu pohybu medzi doskami.




Do rezov kolmých na dilatačnú škáru sa vložia klzné trny PCI Apogel Dübel, ktoré sa zafixujú pomocou silikátovej živice PCI Apogel SH.



Po približne 40 min sa nalepí izolačný a oddelovací pás PCI Pecilastic U do lepidla PCI Flexmörtel S2.



Dlažba sa potom tiež nalepí lepidlom PCI Flexmörtel S2.



Na škárovanie je ideálne použiť škárovaciu hmotu PCI Nanofug Premium, najbližšiu škáru k dilatácii vyplňte rovnakým odtieňom pružného silikónového tmelu PCI Silcofug E.



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions

Slovakia spol. s r.o.

Na stanicu 937/26b, 010 09 Žilina

info-sk@pci-group.eu

www.pci-sk.sk



#### Technicko-poradenský servis

- |    |                |
|----|----------------|
| 1  | T 0903 400 851 |
|    | T 0918 700 111 |
| 2  | T 0918 585 451 |
| 3  | T 0918 594 016 |
| 4  | T 0915 954 390 |
| 5  | T 0903 776 800 |
| 6  | T 0910 999 774 |
| 7  | T 0903 621 456 |
| 8  | T 0911 707 911 |
| 9  | T 0903 847 822 |
| 10 | T 0911 808 911 |



#### Sledujte nás



Platnosť od 1.2.2023. Novým vydaním stráca staré platnosť.

#### Zákaznícky servis

**+421 41 76 314 83**

**+421 41 76 314 84**

**objednavky-sk@pci-group.eu**

**www.pci-sk.sk**

Váš PCI partner: